

Dorring, bred, Invändig-Ø×tjocklek b1: 40X20mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309930 40X20 |
| GTIN | 4045197307507 |
| Artikelklass | 37D |

Beskrivning**Utförande:**

2,0 - 60 mm breda. Av sätthärdat stål. Slipad yttre-Ø, läppade planytter. Tillåten avvikelser i parallellitet för bredden är IT 3, avseende hål d1. Tolerans för ringbredden ± 0,1 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tjocklek b ₁ | 20 mm |
| Utvändig Ø | 55 mm |
| inner-Ø | 40 mm |
| Utförande | bred |
| Norm | DIN 2084 |
| Produktslag | Fräsdorring |