

AEG

Vinkelslipmaskiner, Typ: WS22-230



Beställningsdata

Ordernummer	077155 WS22-230
GTIN	4002395194889
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

2 200 W/230 mm vinkelslip med startströmbegränsning och återstartspärr.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	2200 W
maximala vibrationer enligt EN	8,7 m/s ²
maximalt kapdjup	68 mm
vikt	5,2 kg
maximal skiv-Ø	230 mm
Återstartspärr	ja
tillverkarens beteckning	WS22-230E
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

