

**Garant****Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 50 A = 200, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303054 16
GTIN	4045197821676
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Cylindrisk form.**
- **Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	38 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	16 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	17 mm
utkragningslängd A-mått	200 mm
fäste	BT 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339

Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	DIN 69882-3
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

---

## Tillbehör

Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50