

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, BT 50 A = 400, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 303056 22 |
| GTIN | 4045197821751 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- **Cylindrisk form.**
- **Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Utvändig-Ø D | 48 mm |
| Dorndiameter d ₁ | 22 mm |
| utkragningslängd A-mått | 400 mm |
| Frässpindellängd L ₄ | 19 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 22 mm |
| fäste | BT 50 A = 400 |
| Norm | DIN 6357 |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Hållare norm | DIN 69882-3 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Svängning | dämpad |
| Produktslag | Ändfräsdorn |