

HAINBUCH**Spännhuvud slät, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 17mm**

Beställningsdata

Ordernummer	329910 17
GTIN	2050001071125
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara blanks **vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	17 mm
back	slät
Profil	rund
spännvidd	3 - 7,5 mm
hårdhet	60 HR

längd L	42 mm
Utförande	förkortad styrcam
fäste	SK 42
Produktslag	Spännhuvud