



Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig Ø A / kona: 125/4 mm



Beställningsdata

Ordernummer	310700 125/4
GTIN	4019208027388
Artikelklass	36R

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelns nos utan mellanadapterplatta.

För spindelns nos DIN 55027 med **låsbulnar och låsmuttrar.**

Norm:

DIN 702-3.

leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

SS 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55029.

Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 32 mm

Höjd utan backar H₁: 69 mm

Höjd med backar H₂: 93 mm

antal låsbultar: 3

Storlek på låsbultar: M10

Fyrkantnyckel K: 9 mm

Teknisk beskrivning

Fyrkantnyckel K	9 mm
vikt	5,5 kg
Konstorlek	4
Höjd med backar H ₂	93 mm
antal låsbultar	3
Utvändig Ø A	125 mm
maximalt varvtal:	5500 min ⁻¹
Storlek på låsbultar	M10
Öppning E	32 mm
Höjd utan backar H ₁	69 mm
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 125 mm	314000 125
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314600 125
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314420 125
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314620 125

Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 125 mm	314400 125
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 125	315200 125
Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 125	315000 125
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 125 mm	314020 125