

**HAINBUCH****Spännhuvud slät, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 5,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	329910 5,5
GTIN	2050001073341
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### OBS!:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara blanks **vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

spänn-Ø	5,5 mm
Profil	rund
spännvidd	3 - 7,5 mm
back	slät
hårdhet	60 HR

längd L	47 mm
fäste	SK 42
Produktslag	Spännhuvud