

Garant**Whistle Notch-hållare, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304870 18
GTIN	4045197504869
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med anslagsskruv.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Kännetecken:

Verktyget kläms fast på sidan med spännskruven och stöttas bakifrån med skruven för längdjustering Därigenom uppnås glappfri och vibrationssnål gång.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft och lutande spännyta (2°) enligt DIN 1835 E och DIN 6535 HE.

Verktyget kan justeras axiellt. Särskilt lämplig för fastspänning av borrar i solid hårdmetall.

Längdförlusten på grund av omslipning av borrarändarna kan korrigeras med hjälp av skruven för längdjustering i verktygsfästet

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	16
utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D ₁	18 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	HSK-A 63

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-5
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 12000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16
---	-----------