

**Garant****Weldonhållare kombi, smal, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304715 14
GTIN	4045197289582
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med kulledsspännskruv för systemen Weldon och Whistle Notch (lutad spännyta 2°).
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång).
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaftenligt DIN 1835 form B + E och 6535 form HB + HE.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kulledsskruv och genomgående skruv för längdjustering.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	14 mm
Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
Effektiv längd L <sub>N</sub>	85 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare