

Garant**Weldonhållare, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304335 6
GTIN	4045197289063
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT:Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	6 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Reservspännskruv nr 309900	6
Utvändig-Ø D	25 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-4

Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm	309900 6
--	----------