

**Garant****Weldonhållare, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 304315 20     |
| GTIN         | 4045197289056 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**GARANT:**Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| utkragningenslängd A-mått  | 120 mm           |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 20 mm            |
| Reservspännskruv nr 309900 | 20               |
| Utvändig-Ø D               | 52 mm            |
| fäste                      | HSK-A 63 A = 120 |
| Hållare norm               | DIN 69893        |
| Hållare norm               | DIN 69882-4      |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm                       | ISO 12164-1                       |
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

---

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|