

Garant**Weldonhållare kombi, smal, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304715 18
GTIN	4045197289605
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med kulledsspännskruv för systemen Weldon och Whistle Notch (lutad spännyta 2°).
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaftenligt DIN 1835 form B + E och 6535 form HB + HE.

leveransinnehåll:

Inklusive kulledsskruv och genomgående skruv för längdjustering.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	18 mm
Ø D ₃	28 mm
Ø D ₂	23 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	36 mm
Effektiv längd L _N	85 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare