

Garant**Weldonhållare kombi, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304705 14
GTIN	4045197289506
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med kulledsspännskruv för systemen Weldon och Whistle Notch (lutad spännyta 2°).
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång).
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaftenligt DIN 1835 form B + E och 6535 form HB + HE.

leveransinnehåll:

Inklusive kulledsskruv och genomgående skruv för längdjustering.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reservskruv nr 309905 storlek M6 resp. M8.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D ₂	19 mm
Ø D ₃	24 mm
Spännhylsa D ₁	14 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
Effektiv längd L _N	87 mm
fäste	HSK-A 63

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 63	309880 63
----------------------------	-----------