

**Garant****Weldonhållare kombi, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304705 16
GTIN	4045197289513
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med kulledsspännskruv för systemen Weldon och Whistle Notch (lutad spännyta 2°).
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång).
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaftenligt DIN 1835 form B + E och 6535 form HB + HE.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kulledsskruv och genomgående skruv för längdjustering.

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reservskruv nr 309905 storlek M6 resp. M8.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
Effektiv längd L <sub>N</sub>	87 mm
fäste	HSK-A 63

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 63	309880 63
----------------------------	-----------