

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Reserv-handgängtapp 6H, Gänga M (xstigning): M8X1****Beställningsdata**

Ordernummer	082805 M8X1
GTIN	4250361208171
Artikelklass	04D

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil® plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor. Spåndrivande HSS-handgängtapp för genomgående hål.

Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

OBS!:

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**
- **Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

Teknisk beskrivning

Antal gänginsatser nr 082800	30
gängaM	M8X1
Kärnhåls-Ø	8,3 mm
Produktslag	Gängtapp

