

**Garant****Weldonhållare, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304390 12
GTIN	4045197289193
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**GARANT:**Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
utkragningsslängd A-mått	80 mm
Reservspännskruv nr 309900	12
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-4

Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12
---	-----------