

3M**Isoleringsband, 15 mm×10 m, Färg: WHITE**

Beställningsdata

Ordernummer	083652 WHITE
GTIN	4054596613829
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

3M™ Temflex® 165 är en **.universellt användbar mjuk PVC-isoleringsstejp**. Svårantändlig. Självsläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

Användningsdata:

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Bredd	15 mm
Tjocklek	0,15 mm
tillverkarens beteckning	3M® Temflex® 165
Längd	10 m
Färg	vit

Användning	Märkning
Användning	Isolering
Användning	Buntning
Användning	Märkning
Liner finns	nej
Slag av tejp	Enkelsidig
Hållarmaterial	PVC-folie
temperaturbeständig upp till	90 °C
Draghållfasthet	2 N/mm
Limstyrka på stål	0,2 N/mm
Elasticitet	200 %
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Produktnamnsattribut	15 mm×10 m
Produktslag	Tejp