

Garant**Weldonhållare kombi, smal, HSK-A 63, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 304705 20 |
| GTIN | 4045197289537 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Med kulledsspännskruv för systemen Weldon och Whistle Notch (lutad spännyta 2°).
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång).
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaftenligt DIN 1835 form B + E och 6535 form HB + HE.

leveransinnehåll:

Inklusive kulledsskruv och genomgående skruv för längdjustering.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reservskruv nr 309905 storlek M6 resp. M8.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|----------|
| Ø D ₃ | 30 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 20 mm |
| utkragningslängd A-mått | 120 mm |
| Ø D ₂ | 25 mm |
| Utvändig-Ø D | 38 mm |
| Effektiv längd L _N | 89 mm |
| fäste | HSK-A 63 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Form | A |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|----------------------------|-----------|
| HSK-kylmedierör för HSK 63 | 309880 63 |
|----------------------------|-----------|