

**Spännhuvud slät, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 24mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329910 24 |
| GTIN | 2050001071194 |
| Artikelklass | 33H |

Beskrivning**Utförande:**

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara blanks **vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------|------------|
| spänn-Ø | 24 mm |
| hårdhet | 60 HR |
| back | slät |
| spännvidd | 3 - 7,5 mm |
| Profil | rund |

| | |
|-------------|-------------------|
| längd L | 42 mm |
| Utförande | förkortad styrcam |
| fäste | SK 42 |
| Produktslag | Spännhuvud |