



Vinkelslip Classic, Typ: 72210600



Beställningsdata

Ordernummer	077151 72210600
GTIN	4014586851259
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **FEIN High-Power-motor** med enorm kraft för höga krav på avverkningseffekt.
- **Självstartspärr** efter strömavbrott.
- **Bakre handtaget** vridbart i 4 positioner.
- **Friktionsfritt, elektriskt bromssystem EBS** stoppar maskinen på mindre än 3 sekunder.
- **FEIN snabbspännsystem QuickIN** för snabbt, enkelt och tillförlitligt skivbyte utan verktyg.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, fastspänningssats.

tillverkarens beteckning: WSB 20-230

effektförbrukning: 2000 W

maximal skiv-Ø: 230 mm

maximalt kapdjup: 66 mm

vikt: 4,8 kg

maximala vibrationer enligt EN: 6 m/s²

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	230 mm
effektförbrukning	2000 W
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²
tillverkarens beteckning	WSB 20-230

maximalt kapdjup	66 mm
anmärkning	QuickIN
vikt	4,8 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner