

**HAINBUCH****Spännhuvud slät, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 39mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	329910 39
GTIN	2050001071347
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### OBS!:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara blanks **vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

spänn-Ø	39 mm
back	slät
hårdhet	60 HR
spännvidd	3 - 7,5 mm
Profil	rund

längd L	42 mm
Utförande	förkortad styrcam
fäste	SK 42
Produktslag	Spännhuvud