



Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	329914 20
GTIN	2050001071507
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	20 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
back	Tvär- och längsgående rillor

spännvidd	11 - 42 mm
längd L	47 mm
fäste	SK 42
Produktslag	Spännhuvud