



Spännhuvud slät, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 31,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	329910 31,5
GTIN	2050001073600
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Slätt utförande för finbearbetning.

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara blanks **vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	31,5 mm
back	slät
spännvidd	3 - 7,5 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund

längd L	42 mm
Utförande	förkortad styrcam
fäste	SK 42
Produktslag	Spännhuvud