

HAINBUCH**Spännhuvud med tvärrillor, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 8,5 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	329912 8,5
GTIN	2050001073723
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Med tvärrillor för råmaterial, liten Ø.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	8,5 mm
Profil	rund
back	Tvärrillor
hårdhet	60 HR
spännvidd	8 - 10,5 mm

längd L	47 mm
fäste	SK 42
Produktslag	Spännhuvud