



## Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 14mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329914 14     |
| GTIN         | 2050001071446 |
| Artikelklass | 33H           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

#### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

#### OBS!:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

### Teknisk beskrivning

|           |            |
|-----------|------------|
| spänn-Ø   | 14 mm      |
| spännvidd | 11 - 42 mm |
| hårdhet   | 60 HR      |
| Profil    | rund       |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| back        | Tvär- och längsgående rillor |
| längd L     | 47 mm                        |
| fäste       | SK 42                        |
| Produktslag | Spännhuvud                   |