

HAINBUCH**Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 42, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 38mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329914 38 |
| GTIN | 2050001071682 |
| Artikelklass | 33H |

Beskrivning

Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------|------------|
| spänn-Ø | 38 mm |
| hårdhet | 60 HR |
| spännvidd | 11 - 42 mm |
| Profil | rund |

| | |
|-------------|------------------------------|
| back | Tvär- och längsgående rillor |
| längd L | 47 mm |
| fäste | SK 42 |
| Produktslag | Spännhuvud |