

**Kraftspännchuck, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	305528 32
GTIN	4045197547026
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

- Liten friktion tack vare nållager.
- Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
- Damm- och vattentät.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.
- Spännkraft upp till 1000 Nm.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, spännhylsor nr 309566 – 309570 resp. nr 309575 – 309576.

Åtdragningsnyckel nr 309747 för nr 305539.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	32 mm
utkragningslängd A-mått	135 mm
passande haknyckel nr 628400	68 / 75
Utvändig diameter för spännhylsa D	66 mm
Spännkraft upp till	900 Nm

fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kraftspännchuck

Tillbehör

Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 6 mm	309570 6
Haknycklarmed hake för mutterytter-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 20 mm	309570 20
HSK-kylmedierör för HSK 32	309880 32
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 12 mm	309570 12
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 10 mm	309570 10
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 18 mm	309570 18
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 8 mm	309570 8
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 16 mm	309570 16
Spännhylsa för kraftspännchuck nom. spänn-Ø d 25 mm	309570 25