

HOLEX**ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 16, nom. spänn-Ø d: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309403 4
GTIN	4045197666000
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

OBS!:

HOLEX[®] ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar.

Teknisk beskrivning

nom. spänn-Ø d	4 mm
fäste	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	4031 E
Utvändig-Ø D	16,7 mm
totallängd L	27,5 mm

Produktlag

Spännhylsa