

**Spännhuvud slät, SK 52, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329920 4
GTIN	2050001071736
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Slätt utförande för finbearbetning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	4 mm
Profil	rund
hårdhet	60 HR
back	slät
längd L	46 mm

Utförande	förkortad styrstam
fäste	SK 52
Produktslag	Spännhuvud