

HOLEX**ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 16, nom. spänn-Ø d: 7mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309403 7 |
| GTIN | 4045197666031 |
| Artikelklass | 32Z |

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

OBS!:

HOLEX[®] ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-------------|
| nom. spänn-Ø d | 7 mm |
| fäste | ER 16 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm |
| Typ | 4031 E |
| Utvändig-Ø D | 16,7 mm |
| totallängd L | 27,5 mm |

Produktslag

Spännhylsa