

**Spännhuvud slät, SK 52, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 26mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329920 26 |
| GTIN | 2050001071958 |
| Artikelklass | 33H |

Beskrivning**Utförande:**

Slätt utförande för finbearbetning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------|------------|
| spänn-Ø | 26 mm |
| Profil | rund |
| spännvidd | 3 - 7,5 mm |
| back | slät |
| hårdhet | 60 HR |

| | |
|-------------|-------------------|
| längd L | 46 mm |
| Utförande | förkortad styrcam |
| fäste | SK 52 |
| Produktslag | Spännhuvud |