

Garant**Kombifräsdorn, HSK-A 100 A = 160, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306290 27
GTIN	4045197290090
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med RFID / Balluff-Chip-hål. Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med längs- eller krysspår.

leveransinnehåll:

Inklusive passkil, medbringarring och fräslåsskruv nr 309860.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	27
Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	21 mm
Frässpindellängd L ₄	33 mm
Dorndiameter d ₁	27 mm
utkragningenslängd A-mått	160 mm
Lös medbringarring nr 309870	27
Utvändig-Ø D	48 mm

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	27
Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	HSK-A 100 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Fräslåsskruv för dorn-Ø 27 mm	309860 27
Medbringarring för dorn-Ø 27 mm	309870 27