



## Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 52, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 26,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	329924 26,5
GTIN	2050001074805
Artikelklass	33H

### Beskrivning

#### Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

#### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

#### OBS!:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

### Teknisk beskrivning

spänn-Ø	26,5 mm
back	Tvär- och längsgående rillor
hårdhet	60 HR
Profil	rund

längd L	46 mm
fäste	SK 52
Produktslag	Spännhuvud