

**HAINBUCH****Spännhuvud Med tvär- och längsgående rillor, SK 52, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 18,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	329924 18,5
GTIN	2050001074720
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Med tvär- och längsgående rillor för råmaterial.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### OBS!:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

spänn-Ø	18,5 mm
back	Tvär- och längsgående rillor
Profil	rund
hårdhet	60 HR

längd L	46 mm
fäste	SK 52
Produktslag	Spännhuvud