

**Spännhuvud slät, SK 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329930 6
GTIN	2050001072498
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Slätt utförande för finbearbetning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	6 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
back	slät
längd L	58 mm

fäste	SK 65
Produktslag	Spännhuvud