



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170



### Beställningsdata

Ordernummer	313700 170
GTIN	4019208193663
Artikelklass	33R

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och tandningar, **brunerade**.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

för gänga DIN 912	M10
Hålavstånd a	15 mm
längd L	72 mm
För chucktyp	170 mm
höjd H	40 mm
bredd B	32 mm
spårbredd D	12 mm

Hålavstånd b	20 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar