



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 210



Beställningsdata

Ordernummer	313700 210
GTIN	4019208193670
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

för gänga DIN 912	M12
höjd H	45 mm
Hålavstånd a	24 mm
spårbredd D	14 mm
längd L	95 mm
bredd B	35 mm
För chucktyp	210 mm

Hålavstånd b	25 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar