



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 160



Beställningsdata

Ordernummer	313460 160
GTIN	4019208193489
Artikelklass	32R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, **ej brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till :

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

längd L: 78 mm

bredd B: 35 mm

höjd H: 40 mm

Hålavstånd a: 15 mm

Hålavstånd b: 22 mm

spårbredd D: 17 mm

Teknisk beskrivning

längd L	78 mm
För chucktyp	160 mm
Hålavstånd a	15 mm

Hålavstånd b	22 mm
höjd H	40 mm
spårbredd D	17 mm
för gänga DIN 912	M12
bredd B	35 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar