

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Gänginsatser, sats med 10 resp. 20 delar, 1×D, Gängtyp / -storlek: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	082810 M4
GTIN	4250361202773
Artikelklass	04D

Beskrivning**Utförande:**

Metrisk gänginsatser av rostfritt, fjäderartat formad rostfri ståltråd. Gänga för gänga fritt genomgående; medbringartappen frånskiljs efter monteringen vid brottanvisningen. Optimerad utformning med innovativt införingsområde som gör det möjligt att sätta an och skruva in insatsen som en skruv.

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

leveransinnehåll:

20 delar.

OBS!:

Självlåsande användning och andra dimensioner kan erhållas på begäran.

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**
- **Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

Teknisk beskrivning

Gängtyp	M4
Satsinnehåll	20
Produktnamnsattribut	1×D
Gängdjup max.	1×D
Produktslag	Gänginsats

Tillbehör

Monteringsspindel Gängtyp / -storlek M4	082808 M4
---	-----------