

**HAINBUCH****Spännhuvud slät, SK 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 4mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	329930 4
GTIN	2050001072474
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Slätt utförande för finbearbetning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### OBS!:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

spänn-Ø	4 mm
Profil	rund
back	slät
hårdhet	60 HR
längd L	58 mm

fäste	SK 65
Produktlag	Spännhuvud