



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 160



### Beställningsdata

Ordernummer	313400 160
GTIN	4019208193373
Artikelklass	33R

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och tandningar, **brunerade**.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

höjd H	53 mm
bredd B	36 mm
för gänga DIN 912	M12
För chucktyp	160 mm
Hålavstånd a	12 mm
spårbredd D	17 mm

längd L	67 mm
Hålavstånd b	19 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar