



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 200



Beställningsdata

Ordernummer	313400 200
GTIN	4019208193380
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, **brunerade**.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

bredd B	36 mm
för gänga DIN 912	M12
Hålavstånd b	19 mm
För chucktyp	200 mm
Hålavstånd a	12 mm
höjd H	53 mm

längd L	75 mm
spårbredd D	17 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar