

Garant**Reduceringshylsa MK-skaft med åtdragningsgänga, HSK-A 63, MK invändigt:
3****Beställningsdata**

Ordernummer	306750 3
GTIN	4045197505125
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Precisionsslipade in- och utvändigt.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Skaften hårbearbetade (god balans!).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningenslängd A-mått: 140 mm

Utvändig-Ø D: 40 mm

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	140 mm
Invändig morsekona	3
Utvändig-Ø D	40 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållaradapter