



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 200



Beställningsdata

Ordernummer	313450 200
GTIN	4019208193458
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och tandningar, **brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

längd L	98 mm
bredd B	35 mm
För chucktyp	200 mm
höjd H	40 mm
Hålavstånd a	15 mm
Hålavstånd b	22 mm

spårbredd D	17 mm
för gänga DIN 912	M12
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar