

**seghärdad spårklack, spårbredd D: 21 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	313570 21
GTIN	4019208193649
Artikelklass	33R

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla **vanliga kraftspännchuckar** av **fabrikat** Schunk, Forkardt, Röhms och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Röhms: KFD 250-315, KFH 250-315

leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 – 12.9!

OBS!:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	150 Nm
höjd H	25,5 mm
spårbredd D	21 mm

Gänga G	M16
Steghöjd h	11 mm
Produktslag	Spårklack