



## Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 250



### Beställningsdata

Ordernummer	313450 250
GTIN	4019208193465
Artikelklass	33R

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfrästa** spår och tandningar, **brunerade**.

Avfasade för mindre spänn-Ø.

**Material:**

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

**Passar till:**

**Kraftspännchuck** från Schunk, Röhmm och andra kraftchucktillverkare.

**Specialtillbehör:**

Spårklackar nr 313505–313605.

**OBS!:**

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

### Teknisk beskrivning

längd L	120 mm
Hålavstånd a	20 mm
spårbredd D	21 mm
för gänga DIN 912	M16
bredd B	50 mm
Hålavstånd b	28 mm

höjd H	50 mm
För chucktyp	250 mm
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar