



Reduceringshylsa MK-skaft med åtdragningsgänga, HSK-A 100, MK invändigt: 4



Beställningsdata

Ordernummer	306790 4
GTIN	4045197505163
Artikelklass	31A

Beskrivning

Utförande:

- **Precisionslipade in- och utvändigt.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Skaften hårbearbetade (god balans!).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Hållare norm: DIN 69893

Hållare norm: ISO 12164-1

Form: A

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8 μm

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningslängd A-mått: 170 mm

Utvändig-Ø D: 48 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	170 mm
Invändig morsekona	4
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	HSK-A 100

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 μm
Bearbetningsstrategi	HSC