



Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 254



Beställningsdata

Ordernummer	313750 254
GTIN	4019208193779
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Avfasade för mindre spänn-Ø.

Finfrästa spår och tandningar, **brunerade**.

Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhme och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- **Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).**
- **Överbackar av aluminium på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

Hålavstånd a	30 mm
För chucktyp	254 mm
höjd H	40 mm
längd L	125 mm
Hålavstånd b	30 mm
spårbredd D	16 mm

bredd B	40 mm
för gänga DIN 912	M12
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar