

**Garant****Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, HSK-A 100, MK invändigt: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	306970 2
GTIN	4045197290564
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Precisionslipade in- och utvändigt.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Skaften hårbearbetade (god balans!).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningenslängd A-mått: 120 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

**Teknisk beskrivning**

Invändig morsekona	2
utkragningenslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>

Rundgångsnoggrannhet	≤ 8 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållaradapter