



ER-hylsmutter, för ER: 16



Beställningsdata

Ordernummer	309580 16
GTIN	4045197151940
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. **Med sexkant** nyckelvidd 25.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

Gänga	M22×1,5
totallängd L	18 mm
max. åtdragningsmoment	80 Nm
för ER	16 mm

Utvändig-Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------